

HD 7/10 CXF

Μη θερμαινόμενο, μικρό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης HD 7/10 CXF. Έχει σχεδιαστεί για γενική χρήση στη βιομηχανία τροφίμων και διαθέτει σερβομηχανισμό ελέγχου και ενσωματωμένο καρούλι εύκαμπτου σωλήνα.



Made in Germany



1-2 h



SERVO CONTROL



EASY!Force



1 x 360°

EASY!Lack

Αριθμός παραγγελίας

1.151-906.0

- Για υγειονομική/βιομηχανία τροφίμων
- Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης σε γκρι ρόδες χωρίς σήμανση ποιότητας βιομηχανίας τροφίμων
- Πιστόλι υψηλής πίεσης για εξοικονόμηση ενέργειας EASY!Force για εργασία χωρίς κόπωση

Τεχνικά Στοιχεία

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | 4054278164823 |
| Τρέχων τύπος | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Παροχή | l/h | 250 – 700 |
| Θερμοκρασία νερού παροχής | °C | 80 |
| Πίεση λειτουργίας | bar / MPa | 10 – 100 / 1 – 10 |
| Μέγ. πίεση | bar / MPa | 120 / 12 |
| Ισχύς παροχής | kW | 3 |
| Βάρος (με τα εξαρτήματα) | kg | 36,5 |
| Βάρος συμπεριλαμβανόμενης συσκευασίας | kg | 39 |
| Διαστάσεις (L × W × H) | mm | 360 × 400 × 925 |

Εξοπλισμός

| | | |
|---|----|-----------------------------|
| Πιστόλι ψεκασμού | | EASY!Force Food |
| Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης | m | 15 / Σχεδιασμός για τρόφιμα |
| Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι | mm | 840 |
| Τριπλό ακροφύσιο (0° / 25° / 40°) | | χειρωνακτική |
| Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης | | ■ |
| Λειτουργία καθαριστικού μέσου | | Αναρρόφηση |
| Διακοπή πίεσης | | ■ |
| Ρυθμιζόμενη πίεση και παροχή νερού | | ■ |
| Σερβομηχανισμός ελέγχου | | ■ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Εξοικονομείστε ενέργεια και χρόνο: πιέστε τη σκανδάλη EASY! υψηλής πίεσης και απελευθερώστε τους ιμάντες EASY!Lock quick-release

- Επιπέλους - εργαστείτε χωρίς να κουράζεστε: με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force
- Ταχυσύνδεσμοι EASY!Lock: ανθεκτικοί και ισχυροί. Και πέντε φορές πιο γρήγοροι σε σχέση με τους συμβατικούς.

Κατάλληλο για όλες τις υγιεινολογικές απαιτήσεις.

- Ενσωματωμένη ανέμη με εύκαμπτο σωλήνα πίεσης κατάλληλο για τρόφιμα και σιβαροί, γκρι τροχοί.
- Θερμοκρασία εισόδου νερού έως 80 °C.
- Γκρι τροχοί ανθεκτικοί στην τριβή.



Πρακτικό σύστημα απορρυπαντικού

- Σύστημα αναρρόφησης με χημικό καθαριστικό για τους επίμονους ρύπους
- Είναι δυνατό να χρησιμοποιείται το σύστημα αφρού υψηλής πίεσης Inno Foam Set, εφόσον χρειάζεται.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|-------------------------------------|
| ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΜΕ ΣΚΑΝΔΑΛΗ | | | | |
| Πιστόλι με σκανδάλη και μαλακή λαβή | | | | |
| EASY!Force Food | 1 | 4.118-015.0 | Ιδανικό για τη βιομηχανία τροφίμων: το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force με την εξ ολοκλήρου κεραμική βαλβίδα σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις εργασίες σας χωρίς κόπο, διότι ουσιαστικά μηδενίζει τη δύναμη συγκράτησης που πρέπει να ασκεί ο χειριστής. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | Για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης. Κιτ μετατροπής EASY! Force 1 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού και όλους τους αντάπτορες έως και το ακροφύσιο. | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | Σχεδιασμένο για τη μετασκευή των υφιστάμενων μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης από την Kärcher: Κιτ μετατροπής EASY! Force 2 με το πιστόλι υψηλής πίεσης EASY!Force, την κάνη ψεκασμού, τον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και τους απαραίτητους αντάπτορες. | <input type="checkbox"/> |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | Συμβατό με τον υφιστάμενο εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης και την κάνη ψεκασμού: Κιτ μετατροπής EASY! Force 3 με το πιστόλι με σκανδάλη EASY!Force και όλοι απαραίτητοι αντάπτορες για την αναβάθμιση του μηχανήματος καθαρισμού υψηλής πίεσης. | <input type="checkbox"/> |
| Λειτουργία Servo control | | | | |
| Servo Control, < 750 l/h | 5 | 4.118-007.0 | Servo control για έλεγχο της ροής του νερού και της πίεσης (< 750 λίτρα/ώρα) στο πιστόλι με σκανδάλη. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Servo Control, για χώρους τροφίμων, 750 l/h – 1100 l/h | 6 | 4.118-016.0 | Έλεγχος ροής νερού και πίεσης στο πιστόλι με σκανδάλη. Κατάλληλο για τρόφιμα, τα μέρη που έρχονται σε επαφή με νερό είναι από ανοξείδωτο ατσάλι. | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | | | | |
| Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού | | | | |
| Κάνη ψεκασμού, 840 mm, περιστρεφόμενο | 7 | 4.112-006.0 | Κάνη 850 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Φωτισμός ακροφυσίου LED | 8 | 2.680-002.0 | Φωτεινό, ελαφρύ φως εργασίας LED για την άμεση συναρμολόγηση της κάνης ψεκασμού που πιστολιού υψηλής πίεσης EASY!Force στην κάνη ψεκασμού. Καλύτερη ορατότητα σε μη ευνοϊκές συνθήκες φωτισμού για έως και 5 ώρες εργασίας. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενο | 9 | 4.112-027.0 | Κάνη ψεκασμού, 250 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο | 10 | 4.112-024.0 | Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 600 mm, περιστρεφόμενο | 11 | 4.112-007.0 | Κάνη 600 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 1050 mm, περιστρεφόμενο | 12 | 4.112-000.0 | Κάνη 1.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 1550 mm, περιστρεφόμενο | 13 | 4.112-018.0 | Κάνη 1.550 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο | 14 | 4.112-021.0 | Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση. | <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|-------------|--|
| ΚΑΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ | | | |
| Περιστρεφόμενη κάνη ψεκασμού | | | |
| Προέκταση κάνης ψεκασμού, 1000 mm | 15 | 4.112-048.0 | Προέκταση κάνης ψεκασμού με σύνδεση EASY!Lock. Μήκος 1.000 χιλ. <input type="checkbox"/> |
| Διπλή κάνη | | | |
| Διπλή κάνη, 960 mm | 16 | 2.112-016.0 | Διπλή κάνη 960 mm για συνεχή ρύθμιση της μεταβαλλόμενης πίεσης από τη λαβή κατά τη μέγιστη παροχή νερού. Κατάλληλη για χρήση στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας (π.χ. καθαρισμός στάβλων). <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού με γωνία | | | |
| Κάνη ψεκασμού για τουαλέτες και υδρορροές | 17 | 4.112-029.0 | Με ακροφύσιο. Διαθέτει ειδικό σχήμα για τον καθαρισμό WC. Ανοξείδωτος χάλυβας. <input type="checkbox"/> |
| Ευέλικτη κάνη ψεκασμού | | | |
| Ευκαμπτη κάνη, 1050 mm | 18 | 4.112-035.0 | Ευκαμπτη κάνη 1.050 χιλ. με μεταβλητή γωνία από 20° έως 140°, ιδανική για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. υδρορροές. <input type="checkbox"/> |
| Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση | 19 | 4.112-057.0 | Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλαστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης. <input type="checkbox"/> |
| Καθαρισμός υδρορροών | | | |
| Κάνη καθαρισμού υδρορροών | 20 | 2.112-015.0 | Η κάνη είναι κατάλληλη για τον καθαρισμό δικτύων υδρορροών. Λόγω του σχήματος της κάνης και του ειδικού ακροφυσίου, είναι δυνατός ο καθαρισμός υδρορροών χωρίς να αφαιρεθούν τα καλύμματα. <input type="checkbox"/> |
| Κάνη ψεκασμού για καθαρισμό κάτω από το αυτοκίνητο | | | |
| Κάνη για κάτω από το αμάξιωμα | 21 | 4.112-032.0 | Φορητό. Για αποτελεσματικό και άνετο καθαρισμό του κάτω μέρους των αμαξωμάτων (σασί) και των θόλων των τροχών. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χωρίς ακροφύσιο υψηλής πίεσης <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετη λαβή | | | |
| Πρόσθετη λαβή για τις κάνες ψεκασμού EASY!Lock | 22 | 4.321-380.0 | Βολική σε όλες τις περιπτώσεις – η πρόσθετη λαβή συνδέεται εύκολα στην κάνη ψεκασμού της νέας γενιάς EASY!Lock και κάνει πιο εύκολη την εργασία επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη στάση του σώματός σας ανάλογα με κάθε εργασία. Αλλάζοντας συχνά στάση, το σώμα καταπονείται λιγότερο και η εργασία γίνεται πιο ξεκούραστη. Χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° κάνη ψεκασμού, η πρόσθετη λαβή μπορεί να περιστραφεί πλήρως κατά την εργασία για μεγαλύτερη ευελιξία. <input type="checkbox"/> |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΡΪΨΗΣ | | | |
| Τριπλό ακροφύσιο | | | |
| Τριπλό ακροφύσιο, 060 | 23 | 4.117-040.0 | Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. <input checked="" type="checkbox"/> |
| ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | | | |
| Εκδοχή βιομηχανίας τροφίμων | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-σύνδεση ανέμης σωλήνα | 24 | 6.110-074.0 | Σωλήνας υψηλής πίεσης 15μ. (ID 6), κατάλληλος για τρόφιμα, με σύνδεση καρουλιού σωλήνα AVS, σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι και γκρι εξωτερικό περίβλημα που δεν αφήνει σημάδια. <input checked="" type="checkbox"/> |
| Εκδοχή βιομηχανίας τροφίμων με ένωση και στις δύο πλευρές | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-051.0 | Εκδοχή για τη βιομηχανία τροφίμων με ένωση M 22x1,5 στα δύο άκρα, προστασία από στρέβλωση, ID 8, με περιστροφικό σύνδεσμο, για βιομηχανία τροφίμων, έως 230 bar <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-052.0 | <input type="checkbox"/> |
| Longlife σχεδιασμός βιομηχανίας τροφίμων με βιδωτές συνδέσεις και στις δύο πλευρές | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κατάλληλος για τρόφιμα Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-053.0 | Με μπλε εξωτερικό κάλυμμα που δεν αφήνει σημάδια και είναι ανθεκτικό στα ζωικά λιπαρά: ανθεκτικός σωλήνας υψηλής πίεσης (ID 8), 10 μ., σύνδεση που βιδώνει με το χέρι ANTI!Twist και EASY!Lock και στις δύο άκρες. <input type="checkbox"/> |
| Ειδικά λάστιχα | | | |
| Σωλήνας υψηλής πίεσης κυρτός, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5 | 28 | 6.110-068.0 | Για σύνδεση σε καρούλια σωλήνα: σωλήνας υψηλής πίεσης, με σύνδεση M 22 x 1,5 και κυρτή σύνδεση EASY!Lock που βιδώνει με το χέρι. Με μήκος 1,5 μ., κατάλληλος για πίεση λειτουργίας έως 400 bar. <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|-------------|---|
| ΤΟΥΡΜΠΟ ΜΠΕΚ (DIRT BLASTER) | | | |
| Τούρμπο μπέκ (Dirt Blaster), μη ρυθμιζόμενο | | | |
| Τούρμπο μπέκ, Μεγάλο, 055/060 | 29 | 4.114-036.0 | Περιστρεφόμενη ευθεία ρίψη για μέγιστη ισχύ απομάκρυνσης ακαθαρσίας. <input type="checkbox"/> |
| ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΙΣΧΥΟΣ ΚÄRCHER | | | |
| Ακροφύσιο υψηλής πίεσης 0° | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 0°, 060 | 30 | 2.113-036.0 | Συμπαγής εκτοξευτήρας για πολύ επίμονους ρύπους και λεκέδες. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο ισχύος 15° | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος 15°, 060 | 31 | 2.113-048.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για επίμονους ρύπους και λεκέδες. <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο ισχύος 25° | | | |
| Ακροφύσιο ισχύος, 060 | 32 | 2.113-026.0 | Ακροφύσιο ακτινωτής δέσμης για μεγάλη κάλυψη και επίμονους ρύπους και λεκέδες. <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ / ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ | | | |
| Ένωση ακροφυσίου | | | |
| Προστατευτικό εξάρτημα TR μόνο για αντικατάσταση | 33 | 4.112-011.0 | Βίδες ακροφυσίου με προστατευτικά για ακροφύσια υψηλής πίεσης και ισχύος <input type="checkbox"/> |
| ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ | | | |
| Σωλήνας απόφραξης, ID 6 | | | |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2 | 34 | 6.110-046.0 | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 10 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 250 bar | 35 | 6.110-008.0 | Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωληνών (σύνδεση 1/8" για ακροφύσιο) <input type="checkbox"/> |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 max.2 | 36 | 6.110-047.0 | Ο σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων 30 μ. είναι ένας εξαιρετικά εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό του εσωτερικού των σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Συναρμολόγηση σωλήνα TR καθαρισμός σωλήνα DN6 14MPa | 37 | 6.110-048.0 | Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 10 μ. (DN 6) για τον καθαρισμό σωληνώσεων (σύνδεση με σπείρωμα για ακροφύσιο R 1/8). <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 20 μ., μέγ. 140 bar | 38 | 6.110-049.0 | Πολύ εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης για τον καθαρισμό σωληνών (σύνδεση 1/8" για ακροφύσιο) <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας καθαρισμού σωληνώσεων, ID 6, 30 μ., μέγ. 140 bar | 39 | 6.110-050.0 | |
| Ακροφύσιο απόφραξης | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/060 | 40 | 4.765-002.0 | Η περιστρεφόμενη σημειακή δέση με κατεύθυνση προς τα εμπρός αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους ρύπους. Οι τρεις εκτοξευτήρες με κλίση προς τα πίσω εξασφαλίζουν την απαραίτητη κίνηση προς τα εμπρός καθώς και τον βολικό χειρισμό. <input type="checkbox"/> |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/060 | 41 | 4.765-005.0 | |
| Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων | 42 | 5.763-019.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 3 x 30 ° προς τα πίσω, 16 mm <input type="checkbox"/> |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΣΕΤ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ | | | | |
| Ακροφύσιο απόφραξης | | | | |
| Ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων | 43 | 5.763-021.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια των ακροφυσίων βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εύκαμπτο σωλήνα και τον εαυτό του μέσα στον αγωγό. 1x προς τα εμπρός, 3x30° προς τα πίσω, 30 mm | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενο ακροφύσιο καθαρισμού σωληνώσεων | 44 | 6.415-440.0 | Με θηλυκό σπείρωμα, διαφορετικές κατευθύνσεις ψεκασμού για φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό των φραγμένων αποχετεύσεων και αγωγών. Τα στόμια για τα ακροφύσια βρίσκονται σε θέση τέτοια ώστε το ακροφύσιο να ωθεί τον εαυτό του και τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στον αγωγό. 4 περιστροφικές ριπίες | <input type="checkbox"/> |
| ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | | | |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV 30 | | | | |
| FRV 30 | 45 | 2.111-010.0 | Με την ενσωματωμένη, αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το FRV 30 κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Δεν χρειάζεται πια να ξεπλύνετε την επιφάνεια μετά τον καθαρισμό αφού το ακάθαρτο νερό απορρίπτεται από τον σωλήνα αναρρόφησης 5 μ. που περιλαμβάνεται. Άλλα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι οι κύλινδροι διεύθυνσης που δεν αφήνουν σημάδια και τα διπλά κεραμικά ρουλεμάν. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχανήμα. Μέγ. 250 bar / 1.000 λίτρα/ώρα / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Πρόσθετο κιτ με χείλος από καουτσούκ | 46 | 2.642-910.0 | Για λεία δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους. Το μάκτρο αυξάνει την απόδοση της αναρρόφησης του FRV 30 και μειώνει την ποσότητα του υπολειπόμενου νερού. Έτσι, το δάπεδο στεγνώνει μέσα σε λίγα λεπτά. | <input type="checkbox"/> |
| Προέκταση σωλήνα 5 μ. | 47 | 4.440-939.0 | Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30. Περιλαμβάνεται χιτώνιο σύνδεσης. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ εξαρτημάτων στερέωσης σωλήνα | 48 | 2.642-528.0 | Κυπέλλο αναρρόφησης για τη στερέωση του σωλήνα αναρρόφησης σε λείες επιφάνειες. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ εξαρτημάτων παγίδας ρύπων | 49 | 2.642-532.0 | Κάδος από γαλβανιζέ χάλυβα για τη συλλογή στερεών ρύπων και για τη στερέωση του κυπέλλου αναρρόφησης σε εξωτερικούς χώρους. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR 30 | | | | |
| FR 30 | 50 | 2.111-011.0 | Έως 10 φορές μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με τον συμβατικό ψεκαστήρα υψηλής πίεσης. Πλαστική θήκη για βέλτιστη δυνατότητα ελιγμών, διπλό κεραμικό ρουλεμάν για περισσότερες ώρες εργασίας, εύκαμπτη ένωση σύνδεσης για βέλτιστο χειρισμό και ενσωματωμένη θέση αποθήκευσης. Πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχανήμα. Μέγ. 180 bar / 850 λίτρα/ώρα / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FR Me 30 | | | | |
| Μηχάνημα Καθαρισμού Σκληρών Επιφανειών FR 30 Me | 51 | 2.111-013.0 | Ο περιστρεφόμενος βραχίονας ακροφυσίου με τα ακροφύσια ισχύος της Kärcher έχει μια επιφάνεια κάλυψης έως και 10 φορές μεγαλύτερη από τις συμβατικές μεθόδους. Εκδοχή από ανοξείδωτο χάλυβα. Κεραμικά έδρανα. Ενσωματωμένη σύνδεση νερού. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού σκληρών επιφανειών FR 50 | | | | |
| Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FR 50 Me | 52 | 2.111-023.0 | Μηχάνημα καθαρισμού επιφανειών από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικότερο στο ζεστό νερό με πλάτος εργασίας 500 χιλ. Ιδανικό για μεγάλους χώρους. Με διπλά κεραμικά ρουλεμάν, λαβή ώθησης, περιστρεφόμενος τροχίσκος που δεν αφήνουν σημάδια και σύστημα δοσολογίας απορρυπαντικού. | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FR | | | | |
| Κιτ ακροφυσίων για FR, 650 l/h – 850 l/h | 53 | 2.639-187.0 | Για τα 2.638-831 και 2.640-355 | <input type="checkbox"/> |
| Κιτ ειδικού στομίου μηχανής για FRV | | | | |
| Κιτ ακροφυσίων για FRV, 050 | 54 | 2.642-433.0 | Κιτ ακροφυσίου για συγκεκριμένο μηχανήμα με ακροφύσια ισχύος Kärcher και ακροφύσιο δέσμης για το FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα καθαρισμού επίπεδων επιφανειών FRV Me 30 | | | | |
| FRV 30 ME | 55 | 2.111-012.0 | Χάρη στην αυτόματη αναρρόφηση του ακάθαρτου νερού, το Μηχάνημα Καθαρισμού Επιφανειών FRV 30 Me από ανοξείδωτο χάλυβα κάνει τον καθαρισμό επιφανειών ακόμα πιο αποτελεσματικό τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Καθαρισμός με ζεστό νερό σε θερμοκρασία έως 85°C. | <input type="checkbox"/> |
| Σωλήνας αναρρόφησης FRV 30 me | 56 | 4.441-040.0 | Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30 Me. Περιλαμβάνει ανάπτορα σύνδεσης. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | |
|--|---------------------|-------------|--------------------------|
| ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΡΟΥ | | | |
| Κύριος κώνος αφρού | | | |
| Κώνος αφρού Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 57 | 4.112-064.0 | <input type="checkbox"/> |
| Κώνος αφρού DUO Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h | 58 | 4.112-068.0 | <input type="checkbox"/> |
| Κώνος αφρού Basic 2, 700 l/h – 800 l/h | 59 | 4.112-054.0 | <input type="checkbox"/> |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κώνος αφρού basic | 60 | 5.071-414.0 | <input type="checkbox"/> |
| Δοχείο χημικού καθαριστικού 1 λίτρου για την κώνος αφρού advanced | 61 | 6.414-050.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αφρού Inno | | | |
| Σετ Foam Set HD 7/10 CXF με κίτ ψεκαστήρα για χημικά προϊόντα καθαρισμού και ακροφύσιο | 62 | 2.112-009.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σετ Foam Set με ψεκαστήρα απορρυπαντικού | 63 | 2.640-151.0 | <input type="checkbox"/> |
| Σετ αφρού Easy | | | |
| HD 7/10 CXF με κίτ ψεκαστήρα για χημικά προϊόντα καθαρισμού και ακροφύσιο | 64 | 2.112-012.0 | <input type="checkbox"/> |
| Κίτ ακροφυσίου για σετ Inno/Easy | | | |
| Κίτ ακροφυσίου 060 για το Inno/Easy Set 600-700 λίτρα/ώρα | 65 | 2.640-687.0 | <input type="checkbox"/> |
| Κίτ συναρμολόγησης ακροφυσίου αφρού | | | |
| Κίτ εξαρτημάτων ακροφυσίου αφρού | 66 | 2.112-013.0 | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΑΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ | | | |
| Εκτόξευση απορρυπαντικού υψηλής πίεσης | | | |
| Ψεκαστήρας χημικού προϊόντος καθαρισμού για υψηλή πίεση (χωρίς ακροφύσιο) | 67 | 3.637-170.0 | <input type="checkbox"/> |
| Κίτ ειδικού στομίου μηχανής | | | |
| Τραπεζοειδές σπείρωμα εισαγωγής ακροφυσίου HD-GER. | 68 | 4.769-005.0 | <input type="checkbox"/> |
| ΤΑΧΥΣ ΎΝΔΕΣΜΟΣ | | | |
| Τραπεζοειδής συζεύκτης ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα | 69 | 2.115-000.0 | <input type="checkbox"/> |
| Τραπεζοειδές βύσμα στομίου ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα | 70 | 2.115-001.0 | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|--|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ | | | | |
| Πρόσθετο kit με ανοροφητήρα λάσπης | 71 | 2.641-798.0 | Για σύνδεση των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης Kärcher σε σωλήνα υψηλής πίεσης. Ισχυρή διάταξη αναρρόφησης λάσπης για τη μετασκευή των μηχανημάτων καθαρισμού υψηλής πίεσης σε αντλίες ρύπων. | <input type="checkbox"/> |
| ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | | | | |
| Πιστόλι ρίψης | 72 | 2.869-067.0 | Σύντομος χρόνος ρύθμισης, εύκολη μεταφορά, άμεση απενεργοποίηση – το πιστόλι ρίψης είναι η οικονομικά προσιτή μέθοδος καθαρισμού για κάθε τύπο χώρου μικρής έως μέτριας επιφάνειας. Ρυθμιζόμενη πίεση/παροχή νερού. | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | | | | |
| Περιστρεφόμενη ένωση | | | | |
| Περιστροφικός σύνδεσμος | 73 | 4.111-021.0 | Προλαμβάνει αξιόπιστα τη συστολή των σωλήνων HP. Σύνδεση Easy!Lock μ. Προστασία λαβής | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος | | | | |
| Βιδωτή πρίζα για μηχανήματα καθαρισμού επιφανειών και ελεγκτές Servo Control | 74 | 4.111-022.0 | Για σύνδεση ακροφυσίων και εξαρτημάτων υψηλής πίεσης απευθείας στο πιστόλι (με ένωση ακροφυσίου) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5 | <input type="checkbox"/> |
| Διανομέας Υ | 75 | 4.111-024.0 | Προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων ψεκασμού στη μηχανή. Εγκατάσταση στην έξοδο υψηλής πίεσης. | <input type="checkbox"/> |
| Ένωση βίδας | 76 | 4.111-038.0 | Για τη σύνδεση ακροφυσίων υψηλής πίεσης και εξαρτημάτων στο πιστόλι υψηλής πίεσης με σκανδάλη (HP) (με βίδες ακροφυσίου). Δεν είναι συμβατή με τριπλά ακροφύσια. | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας EASY!Lock | | | | |
| Αντάπτορας 1 M22AG-TR22AG | 77 | 4.111-029.0 | Αντάπτορας 1 για τη σύνδεση του παλιού σωλήνα με τον καινούριο | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 2 M22IG-TR22AG | 78 | 4.111-030.0 | Αντάπτορας 2 για τη σύνδεση της παλιάς συσκευής και του παλιού πιστολιού με τον καινούριο σωλήνα | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 3 M22IG-TR22AG | 79 | 4.111-031.0 | Αντάπτορας 3 για τη σύνδεση του παλιού πιστολιού με την καινούρια κάνη ψεκασμού και τον καινούριο ρυθμιστή servo | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 4 TR22IG-D11 | 80 | 4.111-032.0 | Αντάπτορας 4 για τη σύνδεση του νέου πιστολιού με τον παλιό περιστρεφόμενο σωλήνα | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 5 TR22IG-M22AG | 81 | 4.111-033.0 | Αντάπτορας 5 για τη σύνδεση του καινούριου πιστολιού και του καινούριου ρυθμιστή servo με την παλιά κάνη ψεκασμού | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 6 TR22IG-M22AG | 82 | 4.111-034.0 | Αντάπτορας 6 για τη σύνδεση της καινούριας με τον παλιό σωλήνα και του παλιού σωλήνα με το καινούριο πιστόλι | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 7 M18IG-TR20AG | 83 | 4.111-035.0 | Αντάπτορας 7 για τη σύνδεση της παλιάς κάνης ψεκασμού με το καινούριο ακροφύσιο | <input type="checkbox"/> |
| Αντάπτορας 8 TR20IG-M18AG | 84 | 4.111-036.0 | Αντάπτορας 8 για τη σύνδεση της καινούριας κάνης ψεκασμού με το παλιό ακροφύσιο | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ | | | | |
| Αντάπτορας EASY!Lock | | | | |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ | 85 | 4.111-037.0 | Για τη σύνδεση και την επέκταση εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης. 2 x M22 x 1,5 συνδέσεις, ορειχάλκινες με ελαστικό προστατευτικό | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ για αντικατάσταση TR22IG-M22AG Er | 86 | 4.111-046.0 | Περιστρεφόμενος αντάπτορας για τη σύνδεση πιστολιού EASY!Force υψηλής πίεσης και εύκαμπτων σωλήνων υψηλής πίεσης με σύνδεση M 22x1.5 | <input type="checkbox"/> |
| ΑΝΕΜΗ ΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | | | | |
| Ανέμη αυτόματου τυλίγματος για σύνδεση σε τοίχο | | | | |
| Αυτόματη πλαστική ανέμη σωλήνα συμπεριλαμβάνεται ο σωλήνας υψηλής πίεσης, 15 m | 87 | 2.639-257.0 | Με μηχανισμό με ελατήριο και έτοιμο για χρήση αυτόματο καρούλι σωλήνα για επιτοίχια τοποθέτηση. Απλοποιεί τον χειρισμό του σωλήνα υψηλής πίεσης, μειώνει τους χρόνους προετοιμασίας και αυξάνει την ασφάλεια στην εργασία. | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη μεταλλική / πλαστική, 20 m | 88 | 6.392-074.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα είναι από χάλυβα με επίστρωση σκόνης και το στροφέιο από πλαστικό. | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματο από ανοξείδωτο ατσάλι / συνθετικό υλικό τύμπανο σωλήνα, 20 m | 89 | 6.392-083.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. Η κονσόλα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και το στροφέιο είναι από πλαστικό. | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, επικαλυμμένη, 20 m | 90 | 6.392-106.0 | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης) | <input type="checkbox"/> |
| Ανέμη σωλήνα, αυτόματη, με επικάλυψη γκρι βασάλτη, 20 m | 91 | 6.392-105.0 | Το αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για το τύλιγμα και το ξετύλιγμα των σωλήνων υψηλής πίεσης (HP). Για παράδειγμα: αρ. παραγγελίας 6.110-011.0 (ID 8, 20 μ., 315 bar) ή αρ. παραγγελίας 6.110-028.0 (ID 8, 20 μ., 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα, από ανοξείδωτο ατσάλι, περιλαμβάνεται περιστρεφόμενη βάση στήριξης, 20 m | 92 | 6.392-076.0 | Αυτόματο καρούλι σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Με περιστρεφόμενο στήριγμα. Κατάλληλο για σωλήνα υψηλής πίεσης 20 μ. | <input type="checkbox"/> |
| Αυτόματη ανέμη σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι, 40 m | 93 | 6.392-442.0 | Τα αυτόματα καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (HP). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x kit εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου). | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης επικαλυμμένη | 94 | 2.639-931.0 | Ανέμη αυτόματης τύλιξης ελαστικού σωλήνα (χωρίς σωλήνα υψηλής πίεσης) | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βάση στήριξης από ανοξείδωτο ατσάλι | 95 | 2.641-867.0 | Περιστρεφόμενος βραχίονας τοίχου από χάλυβα υψηλού βαθμού (για το 2.641-866). Αυτό το χαρακτηριστικό παρέχει μέγιστη ευελιξία και άνεση κατά τη χρήση του σωλήνα HP. | <input type="checkbox"/> |
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG | | | | |
| Βούρτσες | | | | |
| Σύστημα μετάδοσης της κίνησης για κυλινδρική βούρτσα 500 | 96 | 4.762-584.0 | Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης για περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες. Για τον καθαρισμό προσώπων ή εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας με τα επαγγελματικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης. Εγκατάσταση σε κώνη ψεκασμού ή τηλεσκοπική κώνη. | <input type="checkbox"/> |
| Προφυλακτήρας ππισιλιάματος για κυλινδρική βούρτσα 500 | 97 | 4.762-621.0 | Προφυλακτήρας ππισιλιάματος με στερέωση νεύρο για περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα. Πλήρης ορατότητα της βούρτσας χάρη στη διαφανή ταινία, με παράλληλη προστασία κατά του ππισιλιάματος | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 μαλακή | 98 | 4.762-623.0 | Εξάρτημα μαλακής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Ενδείκνυται για τον καθαρισμό γυάλινων επιφανειών και εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας. Εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής και ασφαλής τοποθέτησης στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|--|--------------------------|
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG | | | | |
| Βούρτσες | | | | |
| Κυλινδρική βούρτσα μέτρια 500 | 99 | 4.762-624.0 | Εξάρτημα μέτριας-σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Κατάλληλο και για ευαίσθητες προσόψεις, μεμβράνες και υφάσματα. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής. | <input type="checkbox"/> |
| Κυλινδρική βούρτσα 500 σκληρή | 100 | 4.762-625.0 | Εξάρτημα σκληρής βούρτσας για χρήση με υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης (4.762-584.0) Για σκληρές προσόψεις, πέτρινες και ξύλινες αυλές. Ασφαλές και εύχρηστο σύστημα γρήγορης αλλαγής | <input type="checkbox"/> |
| Σκληρή βούρτσα | 101 | 6.960-133.0 | Βούρτσα με σκληρές τρίχες για τον καθαρισμό βιομηχανικών προσόψεων και καλυμμάτων δαπέδων και την αφαίρεση της στερεής βρωμιάς. Απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Μέτρια βούρτσα | 102 | 6.960-134.0 | Καθαρίζει αποτελεσματικά προσόψεις, ρολά και υφάσματα: η βούρτσα με μεσαίες-σκληρές τρίχες συνδέεται γρήγορα και εύκολα στις τηλεσκοπικές κάνες ή τις κάνες υψηλής πίεσης της Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Μαλακή βούρτσα | 103 | 6.960-135.0 | Για απλή εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες ή κάνες υψηλής πίεσης από την Kärcher: βούρτσα με μαλακές τρίχες για βαθύ καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών όπως γυαλιού ή ηλιακών συστημάτων. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| Προσαρμογέας χαμηλής πίεσης TL | 104 | 4.580-097.0 | Αντάπτορας χαμηλής πίεσης TL που αποτελείται από σφαιρική βαλβίδα για εγκατάσταση σε τηλεσκοπικές κάνες χωρίς εργαλεία. Ιδανικό για εφαρμογές με περιστρεφόμενες βούρτσες υψηλής πίεσης. | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F | 105 | 4.762-609.0 | Τηλεσκοπική κάνη TL 7 F με εμβέλεια έως και 7 μ. κατασκευασμένη από ισχυρές και ανάλφρες ίνες υάλου. Με πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης για εύκολη ανάσωση και επέκταση. | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 7 H | 106 | 4.762-610.0 | Πολυλειτουργική υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 7 H κατασκευασμένη από ανάλαφρα ανθρακονήματα. Τηλεσκοπικός σχεδιασμός χάρη σε συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Εμβέλεια έως και 7 μ.. | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 H | 107 | 4.762-611.0 | Εμβέλεια έως και 10 μ.: υβριδική τηλεσκοπική κάνη TL 10 H. Αποτελείται από μείγμα ανθρακονημάτων και ενδείκνυται για πολυλειτουργική χρήση. Εύκολη ανάσωση και επέκταση χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C | 108 | 4.762-612.0 | Τηλεσκοπική κάνη TL 10 C από ανθρακονήματα. Με εμβέλεια έως και 10 μ. και πρακτικούς συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. Πολυλειτουργική χρήση για τον καθαρισμό προσόψεων, τζαμιών ή ηλιακών πάνελ. | <input type="checkbox"/> |
| Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C | 109 | 4.762-613.0 | Μέγιστη ακαμψία με ελάχιστο βάρος: τηλεσκοπική κάνη TL 14 C από ανθρακονήματα. Τεράστια εμβέλεια 14 μ., πολυλειτουργική χρήση και πρακτικότητα χάρη στους συνδέσμους ταχείας απελευθέρωσης. | <input type="checkbox"/> |
| Προσαρμογέας υψηλής πίεσης TL | 110 | 4.775-154.0 | Αντάπτορας υψηλής πίεσης TL, ευέλικτο πιστόλι υψηλής πίεσης για καθαρισμό υψηλής πίεσης με τηλεσκοπικές κάνες. Εργονομικός σχεδιασμός, εύκολη τοποθέτηση, ενδείκνυται για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. | <input type="checkbox"/> |
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ | | | | |
| Προσάρτημα υδραμμοβολής (χωρίς ακροφύσιο) | | | | |
| Εξάρτημα γρήρης αμμοβολής με έλεγχο ροής (χωρίς ακροφύσιο) | 111 | 4.115-000.0 | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Με έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου | <input type="checkbox"/> |
| Εξάρτημα γρήρης αμμοβολής χωρίς έλεγχο ροής (δεν περιλαμβάνονται ακροφύσια) | 112 | 4.115-006.0 | Προσθέτει λειαντικό μέσο στη ρίψη υψηλής πίεσης. Για την αφαίρεση χρώματος, σκουριάς, αποθέσεων. Τοποθετείται στην κάνη ψεκασμού στη θέση του ακροφυσίου υψηλής πίεσης. Χωρίς έλεγχο της ροής του λειαντικού μέσου | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ HD 7/10 CXF 1.151-906.0



| | Αριθμός παραγγελίας | Περιγραφή | | |
|---|---------------------|-------------|---|--------------------------|
| ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΥΔΡΑΜΜΟΒΟΛΗΣ | | | | |
| Πακέτο ακροφυσίων για υδραμμοβολή | | | | |
| Πακέτο ακροφυσίων TR σετ υγρής δέσμης 0060 | 113 | 2.112-025.0 | Αποτελείται από ακροφύσιο ψεκασμού υγρής αμμοβολής και ένθεμα ακροφυσίου – αποκλειστικά για χρήση με το εξάρτημα υγρής αμμοβολής 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Ακροφύσιο καρβιδίου του βόριου | | | | |
| Ακροφύσιο από βόριο καρβιδίου, για μηχανήματα έως 1.000 λίτρα/ώρα | 114 | 6.415-084.0 | (Επιπλέον των πακέτων ακροφυσίων. Ιδιαίτερα ανθεκτικό ακροφύσιο για συνεχή λειτουργία) | <input type="checkbox"/> |
| ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ | | | | |
| Σύνδεσμος Geka | | | | |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 1/2" | 115 | 6.388-461.0 | Με επένδυση εύκαμπτου σωλήνα | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με ρουζούνι σωλήνα, R 3/4" | 116 | 6.388-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Σύνδεσμος Geka με εσωτερικό σπείρωμα, R 3/4" | 117 | 6.388-473.0 | Με θηλυκό σπείρωμα | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης | | | | |
| Φίλτρο αναρρόφησης νερού | 118 | 6.414-956.0 | Κατάλληλος για λιμνούλες, δεξαμενές αποθήκευσης ή παρόμοια αντικείμενα, με περιβλήμα φίλτρου από πολυαμίδιο, σήτα από ανοξείδωτο χάλυβα, πλέγμα 800 μm, σύνδεση R 3/4" και R 1" χωρίς βαλβίδα αντεπιστροφής | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο αναρρόφησης με βαλβίδα ελέγχου | 119 | 4.730-012.0 | Με / χωρίς ανεπίστροφη βαλβίδα, ορειχάλκινη | <input type="checkbox"/> |
| Φίλτρο νερού με λεπτό πλέγμα | | | | |
| Λεπτό φίλτρο νερού, 25 μm, γενικής χρήσης | 120 | 2.637-020.0 | Λεπτό φίλτρο νερού, μέγεθος πλέγματος 25 μm, μέγιστη θερμοκρασία 50 °C. Προστατεύει το μηχανήμα από τα σωματίδια ρύπων που περιέχει το νερό. Παροχή νερού έως 1.200 l/h. Σύνδεσμος 3/4", με προσαρμογέα 1". | <input type="checkbox"/> |
| Λεπτό φίλτρο νερού, με αντίπορα | 121 | 4.730-102.0 | Τοποθετείται στην είσοδο του μηχανήματος, 80 øm | <input type="checkbox"/> |
| Εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού | | | | |
| Σωλήνας παροχής νερού | 122 | 4.440-038.0 | ID13 R1"/R 3/4" – έως 30°C | <input type="checkbox"/> |
| ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΠΛΥΣΗΣ | | | | |
| Αποσπώμενη βούρτσα πλύσης | | | | |
| Κουμπωτή βούρτσα πλύσης | 123 | 4.113-001.0 | Για γενικό καθαρισμό όλων των επιφανειών Συνδέεται απευθείας με την κάνη ψεκασμού. Σύνδεση M 18 x 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| | 124 | 4.762-497.0 | Η κεφαλή πλύσης τοποθετείται απευθείας στα νέα διπλά και τριπλά ακροφύσια της συσκευής με σφιγκτήρες. | <input type="checkbox"/> |
| Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης | | | | |
| Περιστροφική βούρτσα πλύσης | 125 | 4.113-004.0 | Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από κάθε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C. (M 18 x 1,5, επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης). | <input type="checkbox"/> |
| | 126 | 4.113-003.0 | Με δέσμη νερού. Αφαιρεί απαλά το λεπτό στρώμα ρύπων και καυσαερίων από οποιαδήποτε επιφάνεια. Ανθεκτική σε θερμοκρασία έως 60°C, M 18 x 1,5, (επίθεμα βούρτσας με δυνατότητα αντικατάστασης). | <input type="checkbox"/> |

Διαθέσιμα εξαρτήματα